



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Capacidad de levantamiento:**  
350 lb (159 kg)

**Ancho máx. de la silla de ruedas eléctrica:**  
28 pulg. (71 cm entre el exterior de la rueda hasta el exterior de la otra)

**Clase de enganche:** II ó III\*

**Tipo de vehículo:** Vehículos crossover, hatchbacks, minivans, camionetas de carga, sedanes, camionetas SUV, camionetas grandes

\* Se necesita el enganche del receptor

Para más información, visite [www.bruno.com](http://www.bruno.com)

El Out-Sider de Bruno está diseñado para transportar sillas de ruedas eléctricas en el exterior de un vehículo, permitiéndole conservar todo el espacio interior del vehículo. Lleve la silla de ruedas eléctrica hasta la plataforma, presione un botón y la silla de ruedas eléctrica se fijará automáticamente cuando suba el elevador. Una versión elegante y ajustable de la plataforma que está disponible específicamente para sillas de ruedas eléctricas con ruedas en medio.

- Plataforma automática que se pliega cuando no se utiliza
- Plataforma con antiderrapante donde se coloca y retira fácilmente el dispositivo de movilidad
- Diseño de baja altura para facilitar la visibilidad con el espejo retrovisor
- Soporte para matrícula con iluminación
- No se necesitan modificaciones para el scooter ni la silla de ruedas eléctrica
- Copia de seguridad Manual para la paz de la mente
- Se puede volver a instalar en otro vehículo compatible\*
- Garantía limitada de 3 años

\* Para información detallada, pónganse en contacto con su distribuidor de Bruno.

## CARACTERÍSTICAS DEL OUT-SIDER HTP



Sujetador Hold-Tite de brazo para sillas de ruedas eléctricas.



Control con un solo botón con Picaporte de seguridad para evitar que la plataforma descienda de manera no intencional.



Plataforma autonivelante con revestimiento de tracción.

## OPCIONES DEL OUT-SIDER HTP

- Cubierta de vinilo (no se muestra)



En el HTP para dispositivos con rueda en medio (MWD) caben las sillas eléctricas de ruedas eléctricas MWD con ruedas de 10 pulg. a 14 pulg. (25.4 cm a 35.6 cm).



Swing-Away: Se gira para dar acceso fácil al compartimento o al área de carga.



Tercera luz de freno de baja altura.



Bruno Independent Living Aids, Inc.  
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066  
[www.bruno.com](http://www.bruno.com)

© Bruno Independent Living Aids, Inc. 2019  
2019-04-10-Out-Sider-HTP-SP.indd • MKT-L-3